

**ArChine Foodcare GRS-460-F****食品级合成润滑脂****产品介绍**

ArChine Foodcare GRS-460-F 是一种新的高性能合成润滑酯，特别设计用于食品工业。这是第一次一种真正的高性能润滑脂可用于与食品间接接触。

其发展倾向即扩大润滑油与越来越多被选用的终身密封的轴承之间的间隔，对润滑油的性能提出了更为严苛的要求。ArChine Foodcare GRS-460-F 在极温、冲击荷载、震动和水洗的条件下也加入了这些要求。

ArChine Foodcare GRS-460-F 合成润滑脂是以 PAO 为基础油的化合物，具有较长的使用寿命，并且 ArChine Foodcare GRS-460-F 可以在比较广的温度范围内使用。GRS-460-F 由美国农业部（USDA）授权用于经联邦检查的肉类和家禽生产厂。

ArChine Foodcare GRS-460-F 通过了美国食品及药物管理局 21CFR178.3570 的认证——可与食品接触的润滑油。

**特性**

ArChine Foodcare GRS-460-F 合成润滑脂的几条高性能特征如下：

宽泛的使用温度范围

杰出的低温扭矩特性；低至 -54°C (-65°F) 仍保持柔，在 -62°C (-80°F) 仍可使用

高滴点 274°C (526°F)

在提升温度和速度的情况下可延长轴承的寿命，在 204°C (400°F) 提供长效润滑

出色的抗氧化和水洗性

优秀的极压和防磨特性

具有优异的剪切稳定性

ArChine Foodcare GRS-460-F 产品中的 PAO 基础油与矿物油相似。因此与传统的石油产品兼容的密封材料也能与 ArChine Foodcare GRS-460-F 合成润滑脂相兼容。

**应用：**

推荐用于齿条、螺孔、蜗轮和其它钢与钢或钢与铜接触表面的的机械。另外推荐用于摆

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6470 5533-209

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地 址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话：(86)15900706965

动运和振动轴承。

**典型特性**

滴点°C.....	274
NLGI 值 .....	1.2
渗透性 ASTM D217	
非工作时.....	315
60 strokes.....	326
100, 000 strokes.....	385
颜色, 视觉的.....	棕褐色
铜腐蚀性, FTMS 791-5309	
24 小时, 100°C: 腐蚀.....	无
防锈保护, D1743.....	1-1-1
油分离性, FTMS 791-321	
30 小时, 177°C (350°F): %.....	7.05
挥发性,D2595, 22 小时, 177°C: %.....	4.4
渗漏倾向, D1263 (Mod.)	
24 小时, 121°C (250°F)	
轴承表面沉淀物.....	无
轮毂渗漏: 克.....	0.5
收集器渗漏: 克.....	1.0
总渗漏: 克.....	1.5
横向动稳性, D1831	
渗透之前	315
渗透之后	325
连续性变化: 点.....	+10
水洗性 ASTM D1264 润滑油丢失	

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965

37.8°C (100°F): %.....0

79.4°C (175°F): %.....0

磨损实验, 4 球, D2266

Avg. 疤痕直径: 毫米..... 0.62

极压实验, 4 球, D2296

L.W.I.....50

焊点: 千克.....250

高温性能, FTMS 931-333

pope 轴, 10000RPM

尺寸 204 Brg., 177°C: 小时.....+700 小时

低温扭矩, D1478

-54°C (-65°F)

启动: g-cm.....1268

运行: (1h): g-cm.....228

美国钢活动性实验

No.1 毛细管, 150psi

流动: g/s

25°C (77°F).....50.2

-17.8 (0.4).....1.76

-28.9 (-20.2).....0.40

-40.0 (-40).....0.081

-45.9 (-45).....0.064

-53.9 (-65.2).....0.039

-62.2 (-79.6).....0

Timken 极压实验, D2509

O.K. 负荷: 磅..... 40

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965

氧化稳定性, D942

压力下降: kPa

100 小时.....	2.5
200.....	5.0
300.....	5.0
400.....	12.5
500.....	17.5

基本油特性

粘度, Kin:37.8°C (100°F) cSt.....	33.87
98.9°C (210°F) cSt.....	6.0
粘度, SUV:37.8°C.....	158.6
98.9°C.....	46.0
粘度指数.....	137
倾点°C (°F) .....	-68 (-90)

9095

---

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965