




上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学



NICRO LOK 22-70

低粘度液体胶

连接装置，高强度

直径 M 20

优点

应用范围比较广

快速固化

在持续的震动或突然的震动中，防止松动

永久的螺丝保护

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

较低的材料和组装成本

抗腐蚀性以及密封性好

在固化状态时，对水，燃料，气体，油和许多化学溶剂不敏感

性能

液体 **NICRO LOK 22-70** 具有较低的粘度和强大的毛细管作用，因此可以自动地填充毛孔和各种形式的直径为 0.15 mm 的缝隙。固化后，产品形成一层强硬的薄膜，具有特别高的抗压强度，良好的耐化学性能和耐高温性能。耐高温性介于 -55°C 至 +175°C 之间。与它产品相比，耐化学性是其独特的性质。所有的螺钉都能用常用工具拆除。**NICRO LOK 22-70** 用于固定拉杆，球和轴承附件，通常不需要再溶解。多年来 **NICRO LOK 22-70** 主要是用于螺丝保护。

应用领域

矿业和钢铁

工具和机械

汽车

军事设备

管道

反应器

电厂设备

铁路设施

公路建设机械

维修及服务公司

使用操作指南

连接部件需要彻底清除脂肪，例如：用NICRO 901, NICRO 904或 NICRO 907来清除，并使其干燥。**NICRO LOK 22-70**同时涂在两面，拧紧或处理后使其在高于20°C时固化。在低温时，最好使用活化剂F活化。这个请谨慎使用！因

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

为其强大的毛细管作用，**NICRO LOK 22-70**立即进入很小的缝隙，在与金属部件接触时开始固化，排除氧气，形成抗压的、强硬的块状。多余的**NICRO LOK 22-70**还是液体。组装后它可以轻易的擦去。

技术资料

NICRO LOK 22-70

测量物理量	值	测试条件	测试标准
液体状态			
外观	液体		
颜色	绿色		
密度	1.10g/ml	25 °C	
粘度	400 - 600 mPas	25 °C, 转子 U/min 2/20	
闪点	> 100 °C		
最大螺纹直径	M 20		
最大填缝	0.15 mm		
保质期	12 个月	25 °C	
固化状态			
外观	强硬的薄膜		
手指强度	2 - 5 min	24 °C	
功能强度	0.5- 1 h	24 °C	
最终强度	2 - 4 h	24 °C	
分离扭矩	> 30 Nm		DIN 54 454
继续旋转扭矩	> 50 Nm		DIN 54 454
剪切强度	> 20 N/mm ²		DIN 54 452
应用范围	- 55 °C 到 + 175 °C		

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

耐化学性	很好
------	----

分离扭矩：由不锈钢螺钉M10 x L35与螺母测定，并转换为剪切强度（根据DIN 54454和DIN 54452）。

摩擦阻力是1/4, 2/4, 3/4和4/4螺钉旋转的平均值。

弥合的间隙公差总是指在直径间隙中。

所有强度值在72小时固化时间后测定。

这里发表的数据是可靠的，此处仅供参考。Nicro (Swiss) AG 不能担保其它没有控制权的结果。用户自己确定该产品是否符合自己的需求，在使用和处理时，采取预防措施，以避免发生不必要的危险，保护财产和人员安全。因此，Nicro (Swiss) AG 拒绝，尤其在出售或使用 Nicro (Swiss) AG 产品形成的明确或暗地表示的担保（保证），包括所有相应损失或任何类似的间接损害，以及利润的损失。Nicro (Swiss) AG 建议，提出的每个应用用标准产品测试，并且用这些数据作为指南。

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

瓶： 50 ml, 250 ml

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com