

r.grea Norlith LIC 2

锂钙基 高性能抗水极压润滑脂

NLGI 等级 2

产品描述

Rhenus r.grea Norlith LIC 2 是以高品质的矿物油为基础油精制而成的高性能锂钙基极压2号润滑脂。

应用及特性

Rhenus r.grea Norlith LIC 2 适用于正常压力和极压负荷状态下的滚动和滑动轴承的润滑，尤其适合裸露较多的工件和部分忽高忽低的负载，同时也适用于潮湿的环境。

主要优点

- 在中央供脂系统有非常好的泵送性
- 极强的抗氧化性
- 抗水性
- 高稳定性
- 抗腐蚀性
- 高压负载能力
- 良好的粘附性

技术指标

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 增粘剂 | | 锂钙基 |
| 长期润滑操作温度 | | -30~+130℃ |
| 短时允许最高温度 | | +140℃ |
| 持续温度在 130℃ 以上时，针对热负载的情形，必须缩短加脂的间隔 | | |
| 滴点 | ASTMD 2265 | > 170℃ |
| 针入度（60 次以后） | ASTMD 217 | 265-295 1/10 mm |
| 针入损失（100000 以后） | ASTMD 217 | < 20 1/10 mm |
| 流动压力 | DIN 51 805 | -30℃ / 1300 mbar |
| 基础油类型 | | 矿物油 |
| 基础油粘度（40℃） | ASTMD 445 | 220 mm ² /s |
| 抗水性 | DIN 51 807-01 | 0-90 |
| SKF Emcor 测试 | IP 220/85 | 腐蚀等级 0/0 |
| 铜条腐蚀测试 | ASTMD 4048 | 腐蚀等级 1-130 |
| FAG-FE9 测试 | DIN 51821-02-A/ 1500/6000-130 | F ₅₀ = 150 h |
| FAG-FE8 测试, 536048 锥形滚柱轴承 | E DIN 51 819-02- C-3000/10-120 | m _w = 25 mg |
| Timken 测试, 正常负载 | ASTMD 2509 | 40 lbs (178 N) |
| 4 球试验, 焊接负载 | DIN 51 350 | 3000 N |
| 德国润滑脂规范 | DIN 51 502 | KP 2 K-30 |

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

版本

10/06

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6482 0538

24 小时服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210

网站：www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com



德国绿能仕润滑剂

Rhenus Lub

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司
电话：(86) 21 6470 5533
传真：(86) 21 6482 0538
24 小时服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210
网站：www.pingyiao.com
E-mail: info@pingyiao.com

Rhenus 产品已经过 **ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001** 和 **OHSAS 18001** 认证。